

PRESSEMEDLING

METTLER TOLEDO lanserer smart bærbar pH-måler

Den bærbare pH-måleren Pro2Go™ er utviklet for bruk i linjen i laboratorier eller utendørs og gir raske målinger, enhånds håndtering og enestående holdbarhet. For å gi økt driftssikkerhet informerer måleren også brukeren om når sensoren må kalibreres eller byttes ut.

METTLER TOLEDO Process Analytics lanserer den håndholdte pH-måleren Pro2Go.

Bærbare pH-målere er et meget godt alternativ for å gjøre laboratiormålinger og når det ikke er krav til en «in-line» sensor i produksjonen.

METTLER TOLEDOS Pro2Go kombinerer ergonomisk design med innovative målefunksjoner i et håndholdt instrument. Den robuste, vanntette måleren fra METTLER TOLEDO, er kompatibel med både analoge sonder og pH/redoks-sonder med digital intelligent sensorstyring (ISM™). ISM har funksjoner som «Plug and Measure» for feilfritt oppsett og forebyggende diagnostikk som indikerer når tilkoblede sensor må kalibreres, vedlikeholdes eller byttes ut.



Kompatibiliteten med METTLER TOLEDOS ISM- og analoge sensorer gjør at de samme pH/redoks-sondene som brukes til målinger i produksjonen, også kan brukes sammen med Pro2Go.

Måleren har en lagringskapasitet på 2000 målinger, bruker- og prøve-ID samt dataoverføring til PCer via et USB-grensesnitt, noe som gir sikker datahåndtering.

"Vi har pakket mange nyttige funksjoner inn i et slankt produkt", sier Sabine Eisenmann, produktsjef hos METTLER TOLEDO. "Pro2Go er utformet for å gjøre målinger enkle og praktiske også i lange perioder med gjentatte målinger."

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <http://www.mt.com/pro>

Adress	Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad
Telefon	+46 8 702 50 00
Fax	+46 8 642 45 62
Internet	www.mt.com

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer

+45 43 27 08 00

michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOS avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som:

- Farmasi og bioteknologi
- Kjemiske prosesser og raffineringsindustri
- Brygging, mat- og drikkevareproduksjon
- Kraft- og dampproduksjon
- Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.mt.com/pro